

**Garant****TCMT 110204, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260952 HB7035-1
GTIN	4045197874665
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 110204 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui