

Garant**TC.T 16T304, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC.T 16T304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui