

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui