

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7035-1

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui