

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251434 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874757 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

TNMG 160408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|---|----------------------|
| Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas |
| Kietlydinys | HB7035-1 |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Drožlialaužis | SS |
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 350 m/min |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |