

**Garant****TNMG 160408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TN. G 160408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Pastūma f: 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui