

**Garant****VBMT 110302, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110302

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui