

Garant**VBMT 110304, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 110304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui