

Smulkus sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 45X1,5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486210 45X1,5
GTIN	2050001045874
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegis	M45
Tolerancijos klasė	6g
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100
KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60