

Garant**VBMT 160404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui