

**Garant****VB. T 160408, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VB. T 160408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui