

**Garant**
**VC.T 110304, Rūšis: HB7035-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VC.T 110304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui