

**Garant****VC.T 160404, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB7035-1
GTIN	4045197874900
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VC.T 160404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui