

**Garant****VC.T 160408, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261374 HB7035-1
GTIN	4045197874917
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VC.T 160408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7035-1

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui