

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kietlydinys	HB7035-1
Drožialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,08 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui