

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Drožialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui