

**Garant****VNMG 160408, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VNMG 160408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

## Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS

Pastūma f	0,08 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui