

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VN. G 160408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui