

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui