

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui