

Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui