

**Garant****WNMG 060408, Rūšis: HB7035-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 060408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui