


Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui