


Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui