

Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui