


Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Drožlialaužis	SG
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui