

## Smulkus sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 33X2



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486210 33X2   |
| GTIN             | 2050001039958 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

|                    |      |
|--------------------|------|
| Sriegis            | M33  |
| Sriegio žingsnis   | 2 mm |
| Tolerancijos klasė | 6g   |
| Kalibravimas       | L12  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kalibro rūšis       | Nepraeinantysis srieginis kalibras        |
| Tolerancijos laukas | g   |
| Sriegio tipas       | MS  |
| Norma               | DIN 13                                    |
| Kokybė              | 6   |
| Produkto rūšis      | Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas |

## Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm       | 028600 60  |
| DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm | 028640 100 |