

**Srieginis kalibras nepraeinantysis žiedinis kalibras UNC-2A, Sriegis: 4-40****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486302 4-40   |
| GTIN             | 4045197228208 |
| Produktų klasė   | 48B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kalibrų matmenys pagal ANSI B1.2.  
Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.  
UNC = Unified national coarse thread.

**Standartas:**

**ANSI B 1.1**

**Techninis aprašymas**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Vijų skaičius colyje | 40                                 |
| Sriegis              | 4-40 UNC                           |
| Kalibravimas         | L12                                |
| Tolerancijos laukas  | A                                  |
| Kalibro rūšis        | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Norma                | ANSI B 1.1                         |
| Sriegio tipas        | UNC                                |

|                |   |
|----------------|---|
| Kokybė         | 2   |
| Produkto rūšis | Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas |

### Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 3 mm        | 028600 3   |
| DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm | 028640 100 |