

**Smulkus sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 16X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486210 16X1,5
GTIN	2050001036124
Produktų klasė	48B

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

**Paskirtis:**

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

**Standartas:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Pastaba:**

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	6g
Sriegis	M16
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

## Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100