

HOLEX**Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 152×229 mm, Neaustinio audinio struktūra: 220****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556015 220
GTIN	4045197525871
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuotų arba šepėčiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	240 - 280
Neaustinio audinio struktūra	220
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Spalva	žalia
Modelis	A Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Plotis	152 mm
Ilgis	229 mm
Produkto pavadinimo požymis	152×229 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Įtvaras	556030
---------	--------

Lapelių laikiklis

556020