

## Smulkus sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 18X1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486210 18X1
GTIN	2050001036131
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegis	M18
Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	6g
Kalibravimas	L12

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas	g
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

## Paslaugos

Kalibravimas Sriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibravimas Sriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100