

Smulkus sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 36X1,5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486210 36X1,5
GTIN	2050001039064
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	6g
Sriegis	M36
Kalibravimas	L12

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas	g
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	MS
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100