



## HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Nr. 114030 – papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	115055 1-10
GTIN	4045197875488
Produktų klasė	12B

### Aprašymas

#### Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

#### Pastaba:

dyd. 13,2 – 20 : Su susiaurintu koto Ø 12,7 mm.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Gręžimo diapazonas: 1 - 10 mm

Grąžtų skaičius: 19

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

### Techninis aprašymas

Kotas	Cilindrinis kotas
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	19
Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	60 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	18 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

### Priedai

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7	114030 7

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114030 8,5