

HOLEX**Neaust. medž. ritinys, 115 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 1000**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	556115 1000
GTIN	4045197241740
Produktų klasė	52M

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka padaryti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

Techninis aprašymas

Spalva	pilka
Smulkumo laipsnis	I. glotnus

Neaustinio audinio struktūra	1000
Grūdėtumo palyginimas	600 - 1000
Modelis	S Ultra Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Veleno plotis	115 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	115 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030