

## Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-E Nr. 114580 dėžutėje, TiAlN, Tipas: 6-10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Produktų klasė	11B

### Aprašymas

#### Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

### Techninis aprašymas

Kotas	Cilindrinis kotas
Gręžimo diapazonas	6 - 10 mm
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Grąžtų skaičius	41
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 338
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia

Produkto rūšis

Spiralinis gražtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	65 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	16 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
CuZn	tinka	50 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

**Priedai**

Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1

Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Spiralinis gražtas HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1

Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338 Tipas 6-10	115470 6-10