

**Srieginis kalibras nepraeinantysis žiedinis kalibras, Sriegis: G1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Produktų klasė	48B

**Aprašymas****Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

**Standartas:**

**DIN EN ISO 228**

**Pastaba:**

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	A
Vijų skaičius colyje	19
Sriegis	G1/4
Sriegio Ø	13,16 mm
Kalibravimas	L12
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras

Tolerancijos laukas	A
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

### Paslaugos

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100
KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	028600 20