

LOCTITE**Varžtų fiksavimo pieštukas, 19 g, Gamintojo pavadinimas: 248_EPIG**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083300 248_EPIG
GTIN	5010266007076
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Pieštukas su **pastos konsistencijos** varžtų apsaugos priemone, ekonomišką, nelaša. Pastos konsistencijos varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Pieštukiniai klijai: vidutinio tvirtumo, tinka visiems metalams ir pasyvioms medžiagoms.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	248
-----------------------	-----

kai sriegio dydis M iki	M50
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
minimalus atitrūkimo momentas	17 Nm
Užpildymo kiekis	19 ml
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	48 mėnuo
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	visos srieginės jungtys
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Spalva	mėlyna
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
Forma	pastos konsistencijos
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	sandarinimas
Savybė	nelaša
Savybė	sumažina strigimą
tinka medžiagoms	Metalas
Darbinis kietumas pagal	6 h
Kietumas tempiant pagal	5 min
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	19 g
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas