

**LOCTITE****Užpildymo produktas, 50 ml, Gamintojo ID: 648\_EPIG**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Produktų klasė	04L

## Aprašymas

### Modelis:

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

### Paskirtis:

Universalus sujungimo produktas, labai atsparus temperatūrai. Tinka guoliams, velenams ir pan.

### Pastaba:

Pirmiausia apdorokite paviršius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

## Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS05: ėsdinimo efektas
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Gamintojo pavadinimas	648
Kietumas tempiant pagal	10 min
Dinaminis klampumas	450 - 550 mPas
Spalva	žalia

Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
minimalus atitrūkimo momentas	29 Nm
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis paspaudžiant ir paleidžiant
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Savybė	tolerantiškas alyvai
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Forma	skyst.
tinka medžiagoms	plieninis
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Užpildymo kiekis	50 ml
Cheminė bazė	Uretanmetakrilatas
Temperatūros ribos	-75 - 180 °C
Užsiliepsnoj. temperat.	93,3 °C
Darbinis kietumas pagal	3 h
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Tankis	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Užpildymo produktas