

LOCTITE

Momentiniai klėjai, 20 g, Gamintojo ID: 401_IG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematomai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

Pastaba:

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	20 N/mm ²
Kietumas tempiant pagal	3 - 10 s
Gamintojo pavadinimas	401
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Dinaminis klampumas	70 - 110 mPas
Laikymo temperatūra	2 - 8 °C
Forma	skyst.

Temperatūros ribos	-40 - 120 °C
Spalva	skaidri
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Tankis	1,05 g/cm ³
tinka medžiagoms	Audinys
tinka medžiagoms	Elastomeras
tinka medžiagoms	Popierius
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Oda
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
Užpildymo kiekis	20 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai