

**LOCTITE****Momentiniai klijai, 20 g, Gamintojo ID: 454\_IE**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Produktų klasė	04L

## Aprašymas

**Modelis:**

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematamai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

**Pastaba:**

Tiekiami ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	454
Kietumas tempiant pagal	5 - 10 s
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Atsparumas šlyčiai	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Laikymo temperatūra	2 - 8 °C
Forma	Gelis
Temperatūros ribos	-40 °C

Savybė	anaerobiniai klijai
Savybė	įsitraukia
Pavojingumo klasė	9
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Popierius
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Oda
tinka medžiagoms	Dėžė
tinka medžiagoms	Elastomeras
tinka medžiagoms	akytos medžiagos
Tankis	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
Spalva	skaidri
Užpildymo kiekis	20 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai