



Preciziškas kampų lenkimo aparatas su priedais, Maksimalus detalės aukštis: 60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	823600 60
GTIN	2050001933065
Produktų klasė	86K

Aprašymas

Modelis:

Lengvas naudoti, našus lenkimo aparatas tiksliai pagal matmenis iki 180° lenkia apvalius, plokščius, aukštabriaunius ir kitokius profilius. Saugus ir tvirtas profilių užspaudimas. Tikslus lenkimas dėl preciziško lenkimo ir užspaudimo įrenginio. Integruotais **kampų ir ilgių ribotuvais galima greitai dirbti**, užtikrinant tikslus lenkimo rezultatus. Greitai dirbti ir su masyviais profiliais galima naudojant diską su **adatinium guoliu** (dyd. 60 ir 100).

Paskirtis:

Patogus šaltas ir karštas lenkimas pagal matmenis (lenkimo kampas 0 – 180°), tiek aštriabriauniu lenkimo kraštu, tiek įvairiausiu lenkimo spinduliu.

Tinka:

Spaustuvas / darbustalis

Tiekimo sudėtis:

1 lenkimo plokštė (r = 2 mm), 90° Nr. 823602 dyd. 2, 1 kampo ribotuvas, 1 ilgio ribotuvas, 1 svirtis, 1 dengiamasis kakliukas, 1 raktas SW 5 – 6 – 8 – 10.

Pastaba:

Daugiau lenkimo plokščių Nr. 823601–823604.

Techninis aprašymas

Aukštis	145 mm
maksimali jėga lenkiant apvalų ruošinį (šaltą), kurio Ø	15 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (šaltą)	60×6 / 13×13 mm

Gylis	200 mm
maksimalus detalės aukštis	60 mm
Plotis	335 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (karštą)	60×10 / 20×20 mm
Svoris	22,4 kg
Produkto rūšis	Lankstytuvas

Priedai

Lenktuvas Spindulys 8	823602 8
Lenktuvas Spindulys 10	823602 10
Lenktuvas Spindulys 2	823602 2
Lenktuvas Spindulys 5	823602 5