

3M Scotch-Brite™

Neaust. medž. ritinys, 115 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 220**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556100 220
GTIN	3134375441100
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuoekliu. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuoatų arba šepėčiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	240 - 280
Neaustinio audinio struktūra	220
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Spalva	raudona
Modelis	A Fine
3M pavadinimas	WR-SH
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Veleno plotis	115 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	115 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020