

Garant

Karštojo užspaudimo patronas 3°, siauras, HSK-E 40 A = 60, Užveržimo Ø D1: 4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308321 4
GTIN	4045197875709
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

Siaura konstrukcija.

Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min⁻¹.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 – 180.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo Ø D₁: 4 mm

Išorinis Ø D: 11 mm

Ø D₂: 7 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	7 mm

Išorinis Ø D	11 mm
Laikiklis	HSK-E 40 A = 60
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 40000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Apatinė spintelė	354290
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1