

3M Scotch-Brite™

Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 25 vnt. rinkinys Durable Flex, 114×228 mm, Neaustinio audinio struktūra: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

556145 1000

GTIN

8410001134420

Produktų klasė

53M

Aprašymas**Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Lanksti naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas** palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

Paskirtis:

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnoniams poliravimo lapeliams. **Glotnus / ypač glotnus:** jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka siekiant išgauti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinys su 25 rankinio šlifavimo lapeliais.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas

600 - 1000

Smulkumo laipsnis	I. glotnus
Spalva	pilka
Neaustinio audinio struktūra	1000
3M pavadinimas	DF
Modelis	S Ultra Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	114 mm
Ilgis	228 mm
Produkto pavadinimo požymis	114×228 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030