



## Rudų, lanksčių šlifavimo lapų rinkinys (A) KK 114 F, 230×280 mm, Grūdėtumas: 600



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	556900 600
GTIN	4002748327452
Produktų klasė	56V

### Aprašymas

#### Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus.** Lapelio dydis 230×280 mm.

Tipas **VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms.** Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra. Tipas **Starcke 531 JFF, lankstus, idealiai tinka armatūrai šlifuoti.**

#### Paskirtis:

Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).

### Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	polir.
Grūdėtumas	600
Gamintojo pavadinimas	Starcke 531 JFF,
Serija	KK114F
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A

Šlifavimo lapo plotis	280 mm
Šlifavimo lapo ilgis	230 mm
Produkto pavadinimo požymis	230×280 mm
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Guminė šlifavimo kaladėlė	557600
Plieninis galąstuvas	556950