



## Sriegimo įrankių rinkinys su sriegiklių rinkiniais, 3-jų dalių, metriniam sriegiui: M5-20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	145110 M5-20
GTIN	4045197876508
Produktų klasė	11K

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Stabili metalinė dėžė** su rankena nešimui ir 2 ekscentriniais užraktais. Kiekvienas įrankis yra užfiksuotas numatytoje vietoje, todėl saugiai transportuojamas ir lengvai paimamas. Atidarant dangtį sriegikliai automatiškai pasikelia. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

#### Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių rinkinį iš 3-jų vnt. Nr. 130150: dyd. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 sriegpjovę Nr. 140300: dyd. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148400: dyd. 1 1/2; 3

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149300: dyd. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 sriegio šablonas Nr. 477000: dyd. M/W

1 atsuktuvus Nr. 664300: dyd. 3×60

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

### Techninis aprašymas

metriniam sriegiams	M5-20
---------------------	-------

Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai