

**Garant****Trumpi kiaurųjų kiaurymių sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai + sriegiklio laikiklis, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 ir sriegpjovių dyd. 1.1/2.

**Turinys:**

po 1 vnt. sriegiklių M3 – M12 Nr. 131450, spiralinių grąžtų Nr. 114150 ir sriegiklio laikiklių Nr. 148410

**Techninis aprašymas**

metriniams sriegiams	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 352
Produkto rūšis	sriegiklius

**Priedai**

Sriegiklistrumpas M M8	131450 M8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Sriegiklistrumpas M M5	131450 M5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Sriegiklistrumpas M M10	131450 M10
Sriegiklistrumpas M M3	131450 M3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 2	148410 2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Sriegiklistrumpas M M4	131450 M4
Sriegiklistrumpas M M12	131450 M12
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas Tipas 1.1/2	148410 1.1/2
Sriegiklistrumpas M M6	131450 M6
Tuščia dėžutė Tipas 3	146960 3