

Garant**Kiaurujų kiaurymių mašiniai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašinių sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 132640 ir spiralinį grąžtą Nr. 114580

Techninis aprašymas

metriniam sriegiui	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Spalvinis žymėjimas	žalia

Produkto rūšis

sriegiklius

Priedai

HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklisHSS-E M M3	132680 M3
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Mašininis sriegiklisHSS-E M M3	132640 M3
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklisHSS-E M M8	132680 M8
Mašininis sriegiklisHSS-E M M5	132640 M5
Mašininis sriegiklisHSS-E M M10	132640 M10
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklisHSS-E M M4	132680 M4
Mašininis sriegiklisHSS-E M M12	132640 M12
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklisHSS-E M M6	132680 M6
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklisHSS-E M M12	132680 M12
Mašininis sriegiklisHSS-E M M4	132640 M4
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklisHSS-E M M10	132680 M10
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Mašininis sriegiklisHSS-E M M8	132640 M8
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklisHSS-E M M5	132680 M5
Mašininis sriegiklisHSS-E M M6	132640 M6
Tuščia dėžutė Tipas 4	146960 4