



## Aktyvus įrankis, radialinis, ER25, Tipas: 30-25-RIK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319915 30-25-RIK
GTIN	4045197876928
Produktų klasė	31W

### Aprašas

#### Aprašymas:

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min<sup>-1</sup>.

Naudojama ant **ašinių revolverinių galvučių**. Dešininis. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti **standartinio kaiščio lentele**.

#### Privalumai:

- **Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.**
- **Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.**
- **Didesnių sukimo momentų perdavimas.**
- **100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

#### Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

#### Tinkamas :

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

#### Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvorėi: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

#### Priedai:

Tinkantys antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER spyruokliuojančiosios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309745.

**Pastaba:**

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**

VDI dydis: 30

Įrankio užspaudimas: ER25

$l_1$ : 81 mm

$b_1$ : 67 mm

$b_2$ : 41 mm

$h_1$ : 64 mm

x: 55 mm

Aušinimas: vidin.

## Techninis aprašymas

Aušinimas	vidin.
x	55 mm
$l_1$	81 mm
$h_1$	64 mm
$b_1$	67 mm
$b_2$	41 mm
Laikiklis	ER25
VDI dydis	30
Įrankio užspaudimas	ER25

## Priedai

ER cangių įdėklas VARIA VX4 skirta ER cangėms 25 ER	319804 25
ER cangių įdėklas VARIA VX3 skirta ER cangėms 25 ER	319802 25