



## Aktyvus įrankis, radialinis, standartinis kaištis, VX4, Tipas: 40-VX4-LIK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319937 40-VX4-LIK
GTIN	4045197877147
Produktų klasė	31W

### Aprašas

#### Aprašymas:

Standartinė išlygiavimo juosta (kaištis).

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius  $8000 \text{ min}^{-1}$ .

Naudojama ant **radialinės revolverinės galvutės**. Kairinis, t. y. apdirbama pagrindinio suklio kryptimi. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

#### Privalumai:

- **Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.**
- **Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.**
- **Didesnių sukimo momentų perdavimas.**
- **100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

#### Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

#### Tinkamas :

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

#### Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvorėi: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

**Priedai:**

Tinkantys antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER spyruokliuojančiosios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309745.

**Pastaba:**

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**

VDI dydis: 40

Įrankio užspaudimas: Varia VX4

l<sub>1</sub>: 138 mm

b<sub>1</sub>: 76,5 mm

b<sub>2</sub>: 72 mm

h<sub>1</sub>: 76 mm

x: 100 mm

Aušinimas: vidin.

## Techninis aprašymas

Aušinimas	vidin.
x	100 mm
l <sub>1</sub>	138 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
b <sub>1</sub>	76,5 mm
b <sub>2</sub>	72 mm
Laikiklis	VX4
VDI dydis	40
Įrankio užspaudimas	Varia VX4

**Priedai**

ER cangių įdėklas VARIA VX4 skirta ER cangėms 32 ER	319804 32
ER cangių įdėklas VARIA VX4 skirta ER cangėms 16 ER	319804 16

Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 6 mm	319827 6
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 8 mm	319827 8
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 16 mm	319827 16
ER cangių įdėklas VARIA VX4 skirta ER cangėms 25 ER	319804 25
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 10 mm	319827 10
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 20 mm	319827 20
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX4 Virbo Ø d1 22 mm	319838 22
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX4 Virbo Ø d1 27 mm	319838 27
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX4 Virbo Ø d1 16 mm	319838 16
ER cangių įdėklas VARIA VX4 skirta ER cangėms 40 ER	319804 40
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 12 mm	319827 12
Įdėklas VARIA VX4 UžveržimoØ D1 25 mm	319827 25
ER cangių įdėklas VARIA VX4 skirta ER cangėms 20 ER	319804 20